



Air11™

Cellular Information guide

ENGLISH

Cellular module

Technology used:	Frequencies (MHz)*	Max RF power output (dBm)
2G	900/ 1800	33.0
3G	850/ 900/ AWS/ 1900/ 2100	23.5
4G LTE Cat-1	700/ 800/ 850/ AWS/ 1800/ 1900/ 2100	23.0
LTE Cat-M1	700/ 750/ 800/ 850/ 900/ 1700/ AWS/ 1800/ 1900/ 2100	23.0

*Bands may not be available in all regions.

Device	FCC ID	IC ID
AirSense™ 11	4G/3G: 2ACHL-AIR114G	4G/3G: 9103A-AIR114G
	LTE Cat-M1: 2ACHL-AIR11M1, 2ACHL-AIR11M1U	LTE Cat-M1: 9103A-AIR11M1, 9103A-AIR11M1U
	LTE Cat-M1/BG22: 2ACHL-AIR11M1G22	LTE Cat-M1/BG22: 9103A-AIR11M1G22
AirCurve™ 11	LTE Cat-M1: 2ACHL-AIR11M1B	LTE Cat-M1: 9103A-AIR11M1B

The Air11 device complies with FCC Rules and Industry Canada rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference; and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device should be installed and operated with minimum distance 0.59" (15 mm) between the equipment and the user's body.

Additional information regarding the FCC Rules and IC compliance for this device can be found on [ResMed.com/downloads/devices](https://www.resmed.com/downloads/devices)

In Canada, the device has been designed to comply with safety standards to radio waves (SAR) in accordance to RSS-102.

FRANÇAIS

Module cellulaire

Technologie utilisée:	Fréquences (MHz)*	Puissance de sortie RF max. (dBm)
2 G	900/1800	33,0
3 G	850/900/AWS/1900/2100	23,5
4G LTE Cat-1	700/800/850/AWS/1800/1900/2100	23,0
LTE Cat-M1	700/ 750/ 800/ 850/ 900/ 1700/ AWS/ 1800/ 1900/ 2100	23,0

*Les bandes sont susceptibles de ne pas être disponible dans toutes les régions.

Appareil	ID FCC	ID IC
AirSense™ 11	4G/3G : 2ACHL-AIR114G	4G/3G : 9103A-AIR114G
	LTE Cat-M1 : 2ACHL-AIR11M1, 2ACHL-AIR11M1U	LTE Cat-M1 : 9103A-AIR11M1, 9103A-AIR11M1U
	LTE Cat-M1/BG22 : 2ACHL-AIR11M1G22	LTE Cat-M1/BG22 : 9103A-AIR11M1G22
AirCurve™ 11	LTE Cat-M1 : 2ACHL-AIR11M1B	LTE Cat-M1 : 9103A-AIR11M1B

L'appareil Air11 est conforme aux règlements de la FCC et d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, et
2. Cet appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale 15 mm entre l'équipement et le corps de l'utilisateur.

Le site ResMed.com/downloads/devices contient des renseignements supplémentaires au sujet de l'observance des règlements de la FCC et d'IC applicables à ce dispositif

Au Canada, cet appareil a été conçu pour respecter les normes de sécurité relatives aux ondes radioélectriques (DAS) conformément à la norme RSS-102.

ESPAÑOL

Módulo celular

Tecnología utilizada:	Frecuencias (MHz)*	Salida de potencia máxima de RF (dBm)
2G	900/1800	33.0
3G	850/900/AWS/1900/2100	23.5
4G LTE Cat-1	700/800/850/AWS/1800/1900/2100	23.0
LTE Cat-M1	700/750/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100	23.0

*Es posible que las bandas no estén disponibles en todas las regiones.

Dispositivo	ID de la FCC	ID de IC
AirSense™ 11	4G/3G: 2ACHL-AIR114G	4G/3G: 9103A-AIR114G
	LTE Cat-M1: 2ACHL-AIR11M1, 2ACHL-AIR11M1U	LTE Cat-M1: 9103A-AIR11M1, 9103A-AIR11M1U
	LTE Cat-M1/BG22: 2ACHL-AIR11M1G22	LTE Cat-M1/BG22: 9103A-AIR11M1G22
AirCurve™ 11	LTE Cat-M1: 2ACHL-AIR11M1B	LTE Cat-M1: 9103A-AIR11M1B

El dispositivo Air11 cumple con las normas de la FCC y de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

El dispositivo debe instalarse y operarse con una distancia mínima 15 mm entre el equipo y el cuerpo del usuario.

Puede encontrar más información sobre el cumplimiento de las normas de IC y de la FCC pertinentes de este dispositivo en www.ResMed.com/downloads/devices.

En Canadá, el dispositivo se ha diseñado para cumplir con los estándares de seguridad para ondas de radio (SAR) de acuerdo con RSS-102.

PORTUGUÊS

Módulo celular

Tecnologia usada:	Frequências (MHz)*	Potência máxima de saída RF (dBm)
2G	900/1800	33,0
3G	850/900/AWS/1900/2100	23,5
4G LTE Cat-1	700/800/850/AWS/1800/1900/2100	23,0
LTE Cat-M1	700/ 750/ 800/ 850/ 900/ 1700/ AWS/ 1800/ 1900/ 2100	23,0

*As bandas podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Dispositivo	FCC ID	IC ID
AirSense™ 11	4G/3G: 2ACHL-AIR114G	4G/3G: 9103A-AIR114G
	LTE Cat-M1: 2ACHL-AIR11M1, 2ACHL-AIR11M1U	LTE Cat-M1: 9103A-AIR11M1, 9103A-AIR11M1U
	LTE Cat-M1/BG22: 2ACHL-AIR11M1G22	LTE Cat-M1/BG22: 9103A-AIR11M1G22
AirCurve™ 11	LTE Cat-M1: 2ACHL-AIR11M1B	LTE Cat-M1: 9103A-AIR11M1B

O dispositivo Air11 atende às normas da FCC e às normas da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial; e
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar funcionamento indesejado.

O dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima 15 mm entre o equipamento e o corpo do usuário.

Informações adicionais relacionadas às normas da FCC e compatibilidade com a IC para este dispositivo podem ser encontradas em [ResMed.com/downloads/devices](https://www.resmed.com/downloads/devices)

No Canadá, o dispositivo foi projetado para atender às normas de segurança para ondas de rádio (SAR), de acordo com a RSS-102.



ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

See [ResMed.com](https://www.resmed.com) for other ResMed locations worldwide. Air11, AirSense and AirCurve are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies. For patent and other intellectual property information, see [ResMed.com/ip](https://www.resmed.com/ip)

© 2023 ResMed. 398138/6 2023-11